



TYPE SD-80 (B:卓上用)

※クラスII (管理医療機器)

仕様	タイプ	SD-80 (B)	S-80 (B)
主な特徴		◎吸引圧が強い。 ◎吸引瓶はさげ手付。 ◎各配管接続部は、スリップジョイント式なので、洗浄時の着脱が簡単で、配管ミスを防ぎます。	
電源		AC100V 50/60Hz	
入力		630VA以下	655VA以下
モーター		250W	250W
ポンプ		ダイヤフラム式(オイルフリー)	ロータリー式(オイル注入式)
吸引圧 kPa(cmHg)		-75(-56)以上	-90(-68)以上
排気流量 ℓ/min		52	44
寸法 (W×D×H)mm		450×440×347	520×440×347
重量 kg		23.5	24
許可・承認番号		13B2X00233	16000BZZ00132000

付属品

- 吸引瓶 (2ℓ、オーバーフロー防止弁付)
- 吸引瓶 (1ℓ)
- ステンレスバット
- カテーテル差し
- 吸引ホース
- 予備品 (フィルター、吸引口ジョイント)
- その他

オプション

- フットスイッチ
- 吸引カテーテル
- ステンレス専用卓子
- ディスポバッグ (2ℓ)、凝固剤及びキャニスター (外側容器)

オプション

ディスポーザブルサクシジョンバッグ (使い捨て、オーバーフローバルブ・バクテリアフィルター付) および、キャニスター (外側容器、再使用タイプ、オートクレーブ可)

SERRES セレス



- ◎ 密閉式のため、感染の危険がありません。
- ◎ 廃液処理・清掃・消毒作業がなくなります。
- ◎ 焼却時に塩素ガスを発生しません。

● 製品は、改良のため予告なく変更することがあります。 ● 製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。



製造元 MANUFACTURE
株式会社 河西医療電機製作所
 製造業 (許可番号 13BZ0193) 高度管理医療機器等販売業
 製造販売業 (許可番号 13B2X00233) 修理業
 〒113-0034 東京都文京区湯島 2丁目5番8号
 TEL. (03) 3814-5556 FAX. (03) 3814-5529
 URL <http://www.kawanishi-iryu.jp>

代理店 AGENT